

Parametri consigliati
Suggested adjustments



by



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

Modello Aerografo / Spray gun type

		Genesi HTE			Genesi GEO HVLP			Genesi HVLP			SLIM HVLP			SLIM			EGO HVLP spot repair		
		150-200 mm			100-150 mm			100-150 mm			100-150 mm			150-200 mm			100-150 mm		
		5,9"-7,9"			3,9"-5,9"			3,9"-5,9"			3,9"-5,9"			5,9"-7,9"			3,9"-5,9"		
		ø ugello (mm)	Bar	Cap.	ø ugello (mm)	Bar	Cap.	ø ugello (mm)	Bar	Cap.	ø ugello (mm)	Bar	Cap.	ø ugello (mm)	Bar	Cap.	ø ugello (mm)	Bar	Cap.
		ø nozzle (mm)	(Psi)	Air cap	ø nozzle (mm)	(Psi)	Air cap	ø nozzle (mm)	(Psi)	Air cap	ø nozzle (mm)	(Psi)	Air cap	ø nozzle (mm)	(Psi)	Air cap	ø nozzle (mm)	(Psi)	Air cap
Fondi / Primer	HPP 108.0600 / 0610 / 0620										1.3	2.0 (29)							
	HPP SEALER 108.0600 / 0610 / 0620	1.3	2.5 (36)																
	DTM 108.0075										1.3-(1.5)	2.0 (29)							
	ETCH PRIMER 108.0990	1.3	2.5 (36)								1.3	2.0 (29)							
	PLASTIC PRIMER 108.7226	1.3	2.5 (36)								1.3	2.0 (29)							
Fondi H ₂ O / Primer waterborne																			
Base / Base coat																			
Base H ₂ O / Base coat waterborne	Sistema all'acqua AWX AWX WATERBORNE BASES							1.2	2.0 (29)										
	AWX - Mano di sfumatura AWX WB - DROP COAT							1.2	1.5 (22)										
Trasparente / Clear coat	TRASPARENTE UHP RAPIDO 110.0700 UHP CLEARCOAT RAPID 110.0700	1.3	2.2-2.5 (32-36)																
	TRASPARENTE UHP 110.0710 UHP CLEARCOAT 110.0710	1.3	2.2-2.5 (32-36)																
	TRASPARENTE UHP PLUS 110.0720 UHP CLEARCOAT PLUS 110.0720	1.3	2.2-2.5 (32-36)																
Pastello / Single stage	ATX 2K LOW VOC	1.3	2.2-2.5 (32-36)																

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Le indicazioni d'uso riportate alla voce ugello vanno così interpretate: ad esempio 1.2-(1.3), 1.2 diam. ugello consigliato da Walcom, (1.3) diam. ugello alternativo

The mentioned adjustments for the nozzle have to be interpreted: for example 1.2 - (1.3) - 1.2 nozzle diameter suggested by Walcom (1.3) alternative nozzle diameter

Walcom si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walcom has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet

REGOLAZIONI / Adjustments

Ventaglio: tutto aperto / Fan control: fully opened

Aria: tutto aperto / Air flow control: fully opened

Prodotto: soggettivo in base al tipo di prodotto e all'operatore / Material flow control: depending on user "spraying style"

- Genesi: range consigliato 3-3.5 / Genesi: suggested range 3-3.5

- Slim: range consigliato 3.5-4.5 / Slim: suggested range 3.5-4.5

- Ego: range consigliato 2.5-3.5 / Ego: suggested range 2.5-3.5